

MultiDuster

Hygiejnisk rengøring af sværttilgængelige områder



Produktbeskrivelse:

MultiDuster-stativet er fremstillet af polypropylen med et håndtag af polyoxymetylen.

MicroPlus-moppen er en mikrofiber moppe af polyester med en bagside af polypropylen – Svanemærket. Tænk på miljøet og økonomien – vask ved lav temperatur rek. 60° og maks. 95°.

Anvendelsesområde:

MultiDuster er en interiør- og radiator moppe, der er udviklet til nem rengøring af sværttilgængelige overflader, f.eks. smalle passager bag radiatorer og højtplacerede overflader som lamper og boghylder på en ergonomisk og hygiejnisk måde.

Den nye MultiDuster er leddet og bøjes til en valgfri form: U-formen rengør ventilationsrør og lampearmaturer hele vejen rundt – og ikke kun ovenpå. Med en vinkel på 90° kommer du nemt oven på eller under boghylder og skabe. Når stativet er lige, kommer du let ud i de mindste hjørner og kroge. Stativet forbliver i samme position, mens den anvendes. Og når du er færdig, kan den rettes ud til lige position igen.

Til rengøring af boghylder højt oppe samt lampearmaturer m.m., kan håndtaget nemt forlænges med et teleskopskaft.

MultiDuster kan anvendes til det meste, også når der stilles store krav til hygiejnen.

Kundefordele:

- ✓ Let at komme til at rengøre sværttilgængelige overflader
- ✓ Let at skifte form på stativet – bøj de forskellige led
- ✓ Stabilit – holder formen under arbejdet – også ved hårdt tryk
- ✓ Hygiejnisk – let at rengøre stativet
- ✓ Passer til teleskopskaft – kan rengøre i op til 5 meters højde
- ✓ MicroPlus-moppe – kortklippet mikrofiber moppe til universalrengøring

Brugsvejledning:

MultiDuster har en unik mekanisme og kan bøjes til en valgfri form.

1. Tag fat i begge sider om det pågældende led, og bøj den til en valgfri form. Stativet kan også bøjes, når moppen er påsat.
2. Sæt moppen på stativet.
3. Før MultiDusteren over den område, der skal rengøres. Læg ekstra tryk på håndtaget, når det er nødvendigt. Dette kan gøres, uden at stativet ændrer form.
4. Bøj efter anvendelse stativet tilbage til lige position for minimal opbevaring.
5. Tag hånd om dine redskaber – rengør stativet regelmæssigt.

| Art.nr. | Navn | Størrelse (cm) | Antal Stk/pk | Pk/karton |
|---------|---------------------------------------|----------------|--------------|-----------|
| 151612 | MultiDuster Maxi stativ | 66 | 1 | 10 |
| 151719 | MultiDuster Maxi MicroPlus moppe (CC) | 50 | 1 | 20 |